

Двунаправленные ручки-купе

для встраиваемого монтажа, технополимер

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **ERB-PF**: технополимер на основе полиамида (ПА), армированный стекловолокном, серо-чёрный цвет, матовая отделка.
- **ERB-PF-CLEAN**: технополимер на основе полиамида (ПА), армированный стекловолокном, белый цвет, аналогичный RAL 9002, матовая отделка.

ОСОБЕННОСТИ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Двунаправленные ручки-купе ERB-PF подходят для открытия и закрытия раздвижных дверей. Эргономичность полости обеспечивает безопасный и удобный захват. ERB-CLEAN в белом цвете подходит для применения на медицинском и больничном оборудовании и машинах пищевой промышленности.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Указанные в таблице значения сопротивления вытягиванию (F2) получены в результате лабораторных испытаний, проведенных с рукояткой, собранной и закрепленной на панели толщиной 1,5 мм с целью выполнения испытаний.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

1. Просверлите корпус ручки в соответствии с размерами шаблона, указанными в таблице.
2. Удалите все неровности, оставшиеся после сверления, перед установкой ручки.
3. Установите ручку в корпус стороной с фиксирующими зубьями (рис. 1).
4. Нажимайте на противоположную сторону (приспособляющееся рифление) до полного защелкивания ручки (рис. 2).

ERB-PF ERB-PF-CLEAN		
S	X	Y
0,7 - 1	105,3 +0,2	51,5 + 0,2
1 - 1,5	105,3 +0,2	51,7 + 0,2
1,5 - 2,2	105,3 +0,2	52,0 + 0,2



ERB-PF

Код	Описание	B	L	h1	h2	b1	b2	l1	l2	l3	F2 [N]	⚖
261401-C1	ERB.115-PF-C1	115	58	19	22	91	94	31	43.5	40	600	42

ERB-PF-CLEAN

Код	Описание	B	L	h1	h2	b1	b2	l1	l2	l3	F2 [N]	⚖
151301	ERB.115-PF-CLEAN	115	58	19	22	91	94	31	43.5	40	600	42